




Разделителна кутия

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Макс. токово натоварване за модул / слот [A]	4
Макс. токово натоварване общо [A]	10

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
-------------------------	----------



Разделителна кутия

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Защита	IP 67
--------	-------

Тестове / одобрения

UL одобрение	Enclosure type	Type 1
--------------	----------------	--------

Механични данни

Тегло	[g]	226,5
Размери	[mm]	33 x 60 x 118,2
Материал		РА
Формиран корпусен материал		РА
Брой разпределителни кутии за портове		4
Вид на конектора		M12

Акcesoари


Доставени артикули	Предпазни капачки: 2
	етикети: 4

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - Връзка

Конектор: 1 x M23; Формовано тяло: РА; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm



Връзка





Разделителна кутия

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Електрическо свързване - прорез

Конектор: 4 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm

