


Разделителна кутия

ZDO4H059MSS0000-00STAK190MSS



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Макс. токово натоварване за модул / слот [A]	4
Макс. токово натоварване общо [A]	10

Изходи


Електрическо изпълнение	PNP
-------------------------	-----



Разделителна кутия

ZDO4H059MSS0000-00STAK190MSS


Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
UL одобрение	Enclosure type	Type 1
Механични данни		
Тегло	[g]	226
Размери	[mm]	33 x 60 x 118,2
Материал		PA
Формиран корпусен материал		PA
Брой разпределителни кутии за портове		4
Вид на конектора		M12
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	8 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Акcesoари		
Доставени артикули	Предпазни капачки: 2	
	етикети: 4	
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване - Връзка		
Конектор: 1 x M23; Формовано тяло: PA; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm		



Разделителна кутия

ZDO4H059MSS0000-00STAK190MSS

Връзка



Електрическо свързване - прорез

Конектор: 4 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm

