




Разделителна кутия

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS



Приложение

Без силикон	да
-------------	----

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 30 AC/DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Макс. токово натоварване за модул / слот	[A]	4
Макс. токово натоварване общо	[A]	12

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 67; ("кутия тип 1" съгласно cULus)



Разделителна кутия


ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Механични данни		
Тегло	[g]	303,5
Размери	[mm]	33 x 60 x 152
Материал		PA
Брой разпределителни кутии за портове		8
Вид на конектора		M12
Акcesoари		
Акcesoари (приложени)		Предпазни капачки: 2 етикети: 8


Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване - Връзка

Съединител: 1 x M23; Формовано тяло: PA; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm



Връзка



EBC009



Разделителна кутия

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Електрическо свързване - прорез

Съединител: 8 x M12; Формовано тяло: PA; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm

