




Разделителна кутия

ZDO8H059MSS0000-00STAK120MSS




Приложение		
Система	Без силикон; контакти със златно покритие	
Без силикон	да	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC; (сULus - Необходим източник клас 2)
Макс. токово натоварване за модул / слот	[A]	4
Макс. токово натоварване общо	[A]	12
Изходи		
Електрическо изпълнение	PNP	



Разделителна кутия

ZDO8H059MSS0000-00STAK120MSS

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
UL одобрение	Enclosure type	Type 1
Механични данни		
Тегло	[g]	304,5
Размери	[mm]	33 x 60 x 152
Материал		PA
Формиран корпусен материал		PA
Брой разпределителни кутии за портове		8
Вид на конектора		M12
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	8 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Акcesoари		
Доставени артикули	Предпазни капачки: 2	
	етикети: 8	
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване - Връзка		
Конектор: 1 x M23; Формовано тяло: PA; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm		



Разделителна кутия

ZDO8H059MSS0000-00STAK120MSS

Връзка



Електрическо свързване - прорез

Конектор: 8 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm

