




Разделителна кутия

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Макс. токово натоварване за модул / слот [A]	4
Макс. токово натоварване общо [A]	10

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
-------------------------	----------



Разделителна кутия

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Защита	IP 67
--------	-------

Тестове / одобрения

UL одобрение	Enclosure type	Type 1
--------------	----------------	--------

Механични данни

Тегло	[g]	303,5
Размери	[mm]	33 x 60 x 152
Материал		РА
Формиран корпусен материал		РА
Брой разпределителни кутии за портове		8
Вид на конектора		M12

Акcesoари


Доставени артикули	Предпазни капачки: 2
	етикети: 8

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - Връзка

Конектор: 1 x M23; Формовано тяло: РА; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm



Връзка

+	19	1 (1...8)
-	6	3 (1...8)
±	12	5 (1...8)
	15	4 (1)
	7	2 (1)
	5	4 (2)
	4	2 (2)
	16	4 (3)
	8	2 (3)
	3	4 (4)
	14	2 (4)
	17	4 (5)
	9	2 (5)
	2	4 (6)
	13	2 (6)
	11	4 (7)
	10	2 (7)
	1	4 (8)
	18	2 (8)



Разделителна кутия

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Електрическо свързване - прорез

Конектор: 8 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm

