




Разделителна кутия

ZDO4H050MSS0010H07



Приложение		
Система		Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване за модул / слот	[A]	4
Макс. токово натоварване общо	[A]	12
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	-5...60
Защита		IP 67; IP 68
Механични данни		
Тегло	[g]	937
Размери	[mm]	18 x 54 x 82



Разделителна кутия

ZDO4H050MSS0010H07

Материал	РА	
Формиран корпусен материал	РА	
Брой разпределителни кутии за портове	4	
Вид на конектора	M12	
Заварачни приложения	да	
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Цикли на огъване	> 2 Mio.

Акcesoари

Доставени артикули	Предпазни капачки: 2
	етикети: 4

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 7,5 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Електрическо свързване - прорез

Конектор: 4 x M12; кодиране: А; Формовано тяло: РА; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm





Разделителна кутия

ZDO4H050MSS0010H07

Връзка

BN	1 (1...4)
BU	3 (1...4)
GN/YE	5 (1...4)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)

	Цветовете на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
WH =	бял
YE =	жълт