


Разделителна кутия

ZDO6H050MSS0010H09



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Клас на защита	II
Макс. токово натоварване за модул / слот [A]	4
Макс. токово натоварване общо [A]	12


Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Температура на околната среда (придвижване) [°C]	-5...60
Защита	IP 67; IP 68



Разделителна кутия

ZDO6H050MSS0010H09

Механични данни		
Тегло	[g]	1036
Размери	[mm]	22 x 54 x 100
Материал		РА
Формиран корпусен материал		РА
Брой разпределителни кутии за портове		6
Вид на конектора		M12
Заварачни приложения		да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Цикли на огъване	> 2 Mio.
Акcesoари		
Доставени артикули	Предпазни капачки: 2	
	етикети: 6	
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm ² (55 x Ø 0,15 mm)		
Електрическо свързване - прорез		
Конектор: 6 x M12; кодиране: А; Формовано тяло: РА; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm		
		



Разделителна кутия

ZDO6H050MSS0010H09

Връзка

BN	1 (1...6)
BU	3 (1...6)
GN/YE	5 (1...6)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)

	Цветовете на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
WH =	бял
YE =	жълт