

Разделителна кутия

ZDO6H050MSS0010H15



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Клас на защита	II
Макс. токово натоварване за модул / слот [A]	4
Макс. токово натоварване общо [A]	12


Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Температура на околната среда (придвижване) [°C]	-5...60
Защита	IP 67; IP 68



Разделителна кутия

ZDO6H050MSS0010H15

Механични данни		
Тегло	[g]	1332
Размери	[mm]	22 x 54 x 100
Материал		РА
Формиран корпусен материал		РА
Брой разпределителни кутии за портове		6
Вид на конектора		M12
Заварачни приложения		да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Цикли на огъване	> 2 Mio.
	Натоварване на усукване	максимум 30 °/m
Акcesoари		
Доставени артикули	Предпазни капачки: 2	
	етикети: 6	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)		
Електрическо свързване - прорез		
Конектор: 6 x M12; кодиране: А; Формовано тяло: РА; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm		
		



Разделителна кутия

ZDO6H050MSS0010H15

Връзка

<u>BN</u>	1 (1...6)	C
<u>BU</u>	3 (1...6)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...6)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH/YE</u>	2 (5)	C
<u>YE/BN</u>	2 (6)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C
<u>PK</u>	4 (5)	C
<u>RD</u>	4 (6)	C

	Цветовете на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
WH =	бял
YE =	жълт