


Разделителна кутия

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS



Приложение			
Система		контакти със златно покритие	
Електрически показатели			
Работно напрежение	[V]		15...30 DC
Клас на защита			III
Макс. токово натоварване за модул / слот	[A]		1
Макс. токово натоварване общо	[A]	1	
Изходи			
Електрическо изпълнение		PNP	
Условия на работа			
Околна температура	[°C]	-25...80	
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	-5...60	
Защита		IP 67	
Механични данни			
Тегло	[g]	86,8	

Разделителна кутия

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

Размери [mm]	17 x 30 x 85,4
Материал	PBT-GF20; месинг с никелово покритие
Формиран корпусен материал	PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие
Брой разпределителни кутии за портове	4
Вид на конектора	M8

Дисплеи / работни елементи


Дисплей	Статус на превключване	4 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - Връзка

Конектор: 1 x M12; Формовано тяло: PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm



Връзка





Разделителна кутия

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

Електрическо свързване - прорез

Конектор: 4 x M8; кодиране: A; Формовано тяло: PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие;
Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm

