




Разделителна кутия

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS



Приложение

Система

контакти със златно покритие

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	15...30 DC
Клас на защита		III
Макс. токово натоварване за модул / слот	[A]	1
Макс. токово натоварване общо	[A]	1

Изходи

Електрическо изпълнение

PNP

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-25...80



Разделителна кутия

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	-5...60
Защита		IP 67

Механични данни

Тегло	[g]	125
Размери	[mm]	28,8 x 30 x 129,5
Материал		PBT-GF20; месинг с никелово покритие
Формиран корпусен материал		PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие
Брой разпределителни кутии за портове		8
Вид на конектора		M8

Дисплей / работни елементи


Дисплей	Статус на превключване	8 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - Връзка


Конектор: 1 x M12; Формовано тяло: PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm



Разделителна кутия

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Връзка



Електрическо свързване - прорез

Конектор: 8 x M8; кодиране: A; Формовано тяло: PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие;
Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm

