


Разделителна кутия

ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система

контакти със златно покритие

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване за модул / слот [A]	2
Макс. токово натоварване общо [A]	6

Изходи

Електрическо изпълнение

PNP

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Температура на околната среда (придвижване) [°C]	-5...60
Защита	IP 67; IP 68; (1 м / 7 дни)



Разделителна кутия


ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS

Механични данни		
Тегло	[g]	109,5
Размери	[mm]	27 x 30 x 90,4
Материал		PBT-GF20; месинг с никелово покритие
Формиран корпусен материал		PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие
Брой разпределителни кутии за портове		4
Вид на конектора		M8
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	8 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Акcesoари		
Акcesoари (като опция)		Адаптер за DIN шина: E73006
		Предпазна капачка: M8, E73005
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване - Връзка		
Конектор: 1 x M16; Формовано тяло: PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие		

Разделителна кутия

ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS

Връзка



Електрическо свързване - прорез

Конектор: 4 x M8; кодиране: A; Формовано тяло: PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие

