




Разделителна кутия

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ



Приложение

Система	контакти със златно покритие
---------	------------------------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване за модул / слот [A]	2
Макс. токово натоварване общо [A]	2

Изходи

Електрическо изпълнение	NPN
-------------------------	-----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Температура на околната среда (придвижване) [°C]	-5...60
Защита	IP 65; IP 67; IP 68; (1 м / 7 дни)

Механични данни

Тегло [g]	88
Размери [mm]	23,7 x 30 x 85,4
Материал	PBT-GF20; месинг с никелово покритие
Формиран корпусен материал	PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие



Разделителна кутия

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

Брой разпределителни кутии за портове	4
Вид на конектора	M8

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	4 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Акcesoари


Акcesoари (като опция)	Адаптер за DIN шина:, E73006
	Предпазна капачка: M8, E73005

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - Връзка

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие



Връзка





Разделителна кутия

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

Електрическо свързване - прорез

Конектор: 4 x M8; кодиране: A; Формовано тяло: PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие

