


Разделителна кутия

ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система

контакти със златно покритие

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване за модул / слот [A]	2
Макс. токово натоварване общо [A]	6

Изходи

Електрическо изпълнение

NPN


Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Температура на околната среда (придвижване) [°C]	-5...60
Защита	IP 67; IP 68; (1 м / 7 дни)



Разделителна кутия


ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

Механични данни		
Тегло	[g]	109
Размери	[mm]	27 x 30 x 90,4
Материал	PBT-GF20; месинг с никелово покритие	
Формиран корпусен материал	PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие	
Брой разпределителни кутии за портове	4	
Вид на конектора	M8	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	8 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Аксесоари		
Аксесоари (като опция)	Адаптер за DIN шина: E73006	
	Предпазна капачка: M8, E73005	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване - Връзка		
Конектор: 1 x M16; Формовано тяло: PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие		
		

Разделителна кутия

ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

Връзка



Електрическо свързване - прорез

Конектор: 4 x M8; кодиране: A; Формовано тяло: PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие

