




Y-сплитер

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS



Приложение		
Система	Без силикон; контакти със златно покритие	
Без силикон	да	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Клас на защита		III
Макс. токово натоварване общо	[A]	3
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Забележка за температурата на околната среда		cULus: ...65 °C
Защита		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения		
UL одобрение	Захранване	Class 2
	Файл номер UL	E191684
Механични данни		
Тегло	[g]	30,2
Материал		корпус: PA оранжев; уплътнение: FKM
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Y-сплитер

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS


Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Електрическо свързване

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 2 x M8; кодиране: A; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,3...0,5 Nm

