



Y-сплитер

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS



Приложение		
Система		Без силикон; контакти със златно покритие
Приложение		логическа функция ИЛИ
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване за модул / слот [A]		4
Макс. токово натоварване общо [A]		4
Обща текуща оценка (UL) [A]		3
Условия на работа		
Околна температура [°C]		-25...90
Забележка за температурата на околната среда		cULus: ...65 °C
Температура на съхранение [°C]		-25...55
Съхранение на влажно [%]		10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас		1K22/ DIN 60721-3-1
Защита		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механични данни		
Тегло [g]		36,9



Y-сплитер

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS


Материал	корпус: PA оранжев; уплътнение: FKM
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------


Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 2 x M12; кодиране: A; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Връзка

