


Разделителна кутия

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS



Приложение

Система

контакти със златно покритие

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	15...30 DC; (сULus - Необходим източник клас 2)
Клас на защита		III
Макс. токово натоварване за модул / слот	[A]	2
Макс. токово натоварване общо	[A]	2

Изходи

Електрическо изпълнение

PNP

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-25...80



Разделителна кутия

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	-5...60
Защита	IP 67; IP 68; (1 м / 7 дни)	

Механични данни

Тегло	[g]	128,5
Материал	PBT-GF20; месинг с никелово покритие	
Формиран корпусен материал	PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие	
Брой разпределителни кутии за портове	8	
Вид на конектора	M8	

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	8 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Акcesoари


Акcesoари (като опция)	Предпазна капачка: M8, E73005
------------------------	-------------------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - Връзка


Конектор: 1 x M12; Формовано тяло: PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm



Разделителна кутия

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

Връзка



Електрическо свързване - прорез

Конектор: 8 x M8; кодиране: A; Формовано тяло: PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие;
Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm

