


Разделителна кутия

ZDO8H050VAS000---KA



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Макс. токово натоварване за модул / слот [A]	2
Макс. токово натоварване общо [A]	12


Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
-------------------------	-----



Разделителна кутия


ZDO8H050VAS000---KA

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	-5...60
Защита		IP 67
Механични данни		
Тегло	[g]	404,5
Размери	[mm]	49,4 x 60 x 187
Материал		месинг с никелово покритие; корпус: PBT-GF30
Брой разпределителни кутии за портове		8
Вид на конектора		M12
Акcesoари		
Доставени артикули		Предпазни капачки: 2
		етикети: 10
		инструмент за монтаж на клампи
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване - Връзка		
терминали, сигнал: 16 x 0,34...0,75 mm ² ; Кабелно уплътнение: M20x1,5		
терминали, Захранване: 3 x 0,34...1,5 mm ²		
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm		
		

Разделителна кутия

ZDO8H050VAS000---KA

Връзка



Електрическо свързване - прорез

Конектор: 8 x M12; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm