


Y-сплитер

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Клас на защита	II
Макс. токово натоварване за модул / слот [A]	4
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...100
Забележка за температурата на околната среда	cULus: ...65 °C
Температура на съхранение [°C]	-25...55
Съхранение на влажно [%]	10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас	1K22/ DIN 60721-3-1
Защита	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Тестове / одобрения

UL одобрение	Захранване	Class 2
	Файл номер UL	E191684



Y-сплитер

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS

Механични данни


Тегло	[g]	35,7
Материал	корпус: PA оранжев; уплътнение: EPDM	
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------


Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 2 x M12; кодиране: A; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Y-сплитер

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS

Връзка



връзка с IEC 61076-2-101