


Y-сплитер

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване общо [A]	3

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Забележка за температурата на околната среда	cULus: ...65 °C
Защита	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Тестове / одобрения

UL одобрение	Захранване	Class 2
	Файл номер UL	E191684

Механични данни

Тегло [g]	28,9
Материал	корпус: PA оранжев; Без халоген; уплътнение: EPDM
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Y-сплитер

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS


Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm; Имайте предвид максималната стойност на насрещната част!



Електрическо свързване

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 2 x M8; кодиране: A; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,3...0,5 Nm

