
EC0457

Свързващ щепсел за мобилни контролери

BasicContact-Set/for CR0421



1 фалшиви гнезда 2,8 x 0,8 mm
2 фалшиви гнезда 6,3 x 0,8 mm
3 фалшиви гнезда 6,3 x 0,8 mm напълно изолирана
4 Контакти за бушонни табла
5 Кръгли клеми

Приложение		
Дизайн		за BasicRelay, използвайки всички връзки към BasicRelay, CR0421
Механични данни		
Тегло	[g]	85,5
Размери	[mm]	134,5 x 50,6 x 210

EC0457

Свързващ щепсел за мобилни контролери

BasicContact-Set/for CR0421

Аксесоари	
Доставени артикули	женски терминали за релейни контакти: 10 x 2,8 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm²), DIN 46340
	женски терминали за релейни контакти: 20 x 6,3 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm²), DIN 46340
	женски терминали за релейни контакти: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm²), DIN 46340
	женски терминали за разпределители на енергия: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm²), напълно изолирана DIN 46245
	Контакти за бушонни табла: 6 x 0,5...1,5 mm²
	Контакти за бушонни табла: 4 x 2,0...3,0 mm²
	пръстеновидни клеми за захранване: 1 x M6 (10 mm²), DIN 46234
	пръстеновидни клеми за захранване: 1 x M8 (10 mm²), DIN 46234
	Гайки: 1 x M6, поцинкован ISO 4032
	Гайки: 1 x M8, поцинкован ISO 4032

Електрическо свързване	
терминали:	