


DC-DC конвертор

R360/DC/DC-CONVERTER/10V



Приложение		
Дизайн		housing module
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	18...36 DC
Изходи		
Изходящо напрежение	[V]	10
Защита срещу късо съединение		да
Защита от претоварване		да
Прецизност / отклонения		
Прецизност		± 2 %
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...71
Защита		IP 67
Механични данни		
Тегло	[g]	71
Размери	[mm]	54 x 34 x 15
Материал		корпус: полиамид подсилено фибростъкло напълно кръгъл
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 0,28 m;, Краища на жилата с крайни втулки		
Вход		
червен	18...36 V	
черен	GND	
Изход		
черен	10 V DC	
син	GND	