





У свързващ кабел

Cable/Plug&Play/M12/0.6m



Приложение		
Дизайн		Кабел за адаптер
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	8...32 DC
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...85
Механични данни		
Тегло	[g]	109
Материал	корпус: PBT черен; Конектор: TPU оранжев; уплътнение: Viton	
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване - C		

Конектор: 1 x AMP конектор, прав




Електрическо свързване	
Кабел: 0,6 m, PUR, черен, Ø 5,1 mm; 5 x 0,5 mm²	
Кабел: 0,6 m, PUR, черен, Ø 4,9 mm; 3 x 0,5 mm²	

Y свързващ кабел

Cable/Plug&Play/M12/0.6m


Кабел: 0,6 m; 2 x 0,5 mm²

Връзка



Електрическо свързване - A

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Електрическо свързване - B

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm

