


Свързващ кабел

VDOAH030MSS03,5H03STAH030MSS



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 250 AC / < 300 DC
Клас на защита	II
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
Температура на околната среда (придвижване) [°C]	-25...90
Защита	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Механични данни

Тегло [g]	135,6
Размери [mm]	30,5 x 15,5 x 36,5
Материал	корпус: TPU оранжев; уплътнение: FKM
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
Заварачни приложения	да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения
	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение
	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване
	> 5 Mio.
	Натоварване на усукване
	± 180 °/m

Свързващ кабел

VDOAH030MSS03,5H03STAH030MSS


Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 3,5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm

