

У свързващ кабел

YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS

Моля, вижте техническите характеристики под "Файлове за изтегляне"



A - входен кабел сив
C: октавис кабел черен



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване общо	[A]	3

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Механичні данні

Тегло	[g]	64,7
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Уплътнителен материал		FKM
Брой разпределителни кутии за портове		2
Заварачни приложения		да



Y свързващ кабел

YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS


Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване	> 2 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

Забележки


Указания	Моля, вижте техническите характеристики под "Файлове за изтегляне"
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване - щекер C

Връзка



Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, оранжев; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm





Y свързващ кабел

YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS

Електрическо свързване - Конектор А

Кабел: 0,25 m, PUR, Без халоген, сив, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1mm)

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: А; Формовано тяло: TPU, оранжев; Заклучване: месинг, с никелово покритие; уплътнение: FKM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Електрическо свързване - Конектор В

Кабел: 0,25 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: А; Формовано тяло: TPU, оранжев; Заклучване: месинг, с никелово покритие; уплътнение: FKM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm

