




Y свързващ кабел

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Моля, вижте техническите характеристики под "Файлове за изтегляне"



Приложение		
Система		Без халоген
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...90

**Y свързващ кабел**

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	-20...90
Температура на съхранение	[°C]	-25...55
Съхранение на влажно	[%]	10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас		1K22/ DIN 60721-3-1
Защита		IP 67; IP 68; IP 69K

Механични данни

Тегло	[g]	1022,5
Формиран корпусен материал		TPU
Уплътнителен материал		FKM

Забележки

Указания	Моля, вижте техническите характеристики под "Файлове за изтегляне"
Единица на опаковката	1 брой

Y свързващ кабел


Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - щекер

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: M12; Формовано тяло: TPU, оранжев; уплътнение: FKM

Електрическо свързване - щекер


Конектор: M12; Формовано тяло: TPU, оранжев



Y свързващ кабел

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

диаграми и графики

Премахване на $I_{max} * 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X Околна температура [°C]

Y Ток [A]