


Свързващ кабел с конектор

ADOAH050MSS0002C05



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; ширмован кабел; Заварачни приложения
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 30 AC / < 36 DC
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване общо [A]	4
Обща текуща оценка (UL) [A]	3

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
Забележка за температурата на околната среда	cULus: ...75 °C
Температура на околната среда (придвижване) [°C]	-25...90
Забележка за температурата на околната среда (движение)	cULus: ...75 °C
Защита	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Механични данни

Тегло [g]	100,5
Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие



Свързващ кабел с конектор

ADOAH050MSS0002C05

Уплътнителен материал	FKM
Заварачни приложения	да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения
	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение
	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
	Цикли на огъване
	≥ 2 Mio.
	Натоварване на усукване
	± 180 °/m

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване


Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,9 mm, ширмован; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, оранжев; Заклучване: месинг, с никелово покритие; уплътнение: FKM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm; Екраниран кабел за свързване: екранът не е свързан



Връзка



	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GY =	сив
WH =	бял