

EVC810



Конектор за окабеляване

SDOGH040MSSFKPG



Приложение		
Система		Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		< 250 AC / < 300 DC
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване общо [A]		4; (...40 °C)
Условия на работа		
Околна температура [°C]		-25...90
Температура на съхранение [°C]		-25...55
Съхранение на влажно [%]		10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас		1K22/ DIN 60721-3-1
Защита		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механични данни		
Тегло [g]		41,1
Формиран корпусен материал		PA 6.6
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Уплътнителен материал		FKM
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой



Конектор за окабеляване

SDOGH040MSSFKPG

Електрическо свързване


винтови клеми: 0,25...1 mm²; Кабелна обвивка: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PA 6.6, оранжев; Заклучване: месинг, с никелово покритие; уплътнение: FKM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm; Имайте предвид максималната стойност на насрещната част!



Връзка



BN =
WH =
BU =
BK =

Цвета на проводниците :
кафяв
бял
син
черен
цветове съгласно DIN EN 60947-5-2