



Y свързващ кабел за външно осветление

YDOGHDB0MSS00,4HDBSTGH050MSS

Моля, вижте техническите характеристики под "Файлове за изтегляне"



Приложение		
Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения	
Без силикон	да	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	60 AC/DC
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване общо	[A]	3
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	-25...90
Температура на съхранение	[°C]	-25...55
Съхранение на влажно	[%]	10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас		1K22/ DIN 60721-3-1
Защита		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механични данни		
Тегло	[g]	76
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие



Y свързващ кабел за външно осветление

YDOGHDB0MSS00,4HDBSTGH050MSS


Брой разпределителни кутии за портове	2	
Заварачни приложения	да	
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване	> 5 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

Забележки

Указания	Моля, вижте техническите характеристики под "Файлове за изтегляне"
Единица на опаковката	1 брой


Електрическо свързване - щекер C

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, черен; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm; Имайте предвид максималната стойност на насрещната част!



Електрическо свързване

Връзка





Y свързващ кабел за външно осветление

YDOGHDB0MSS00,4HDBSTGH050MSS

Електрическо свързване - Конектор А

Кабел: 0,4 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: А; Формовано тяло: TPU, черен; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm; Имайте предвид максималната стойност на насрещната част!



Електрическо свързване - Конектор В

Кабел: 0,4 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: А; Формовано тяло: TPU, черен; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm; Имайте предвид максималната стойност на насрещната част!

