


Свързващ кабел с конектор

ADOAH050MSD0005C05



Приложение	
Система	Без халоген; контакти със златно покритие; ширмован кабел; Заварачни приложения
Приложение	CAN bus
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	< 30 AC / < 36 DC
Макс. токово натоварване общо [A]	4
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 67; IP 68; IP 69K
Механични данни	
Тегло [g]	510,4
Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
Уплътнителен материал	FKM
Заварачни приложения	да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения
	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение
	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
Заварачни приложения	Цикли на огъване
	> 5 Mio.
Заварачни приложения	Натоварване на усукване
	± 180 °/m
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой



Свързващ кабел с конектор


ADOAH050MSD0005C05

Електрическо свързване


Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, лилав, Ø 8,4 mm, ширмован; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, черен; Заклучване: месинг, с никелово покритие; уплътнение: FKM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Връзка



	Цвета на проводниците :
BK =	черен
BU =	син
RD =	червен
WH =	бял
screen =	екран