


## Свързващ кабел с конектор

ADOGH050MSE0005C05



| Приложение                    |                                                                                 |                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Система                       | Без халоген; контакти със златно покритие; ширмован кабел; Заварачни приложения |                                                                               |
| Приложение                    | CAN bus                                                                         |                                                                               |
| Електрически показатели       |                                                                                 |                                                                               |
| Работно напрежение            | [V]                                                                             | 32 DC; (проводници 4 + 5: 5 V)                                                |
| Макс. токово натоварване общо | [A]                                                                             | 4; (проводници 4 + 5: 0,05 A)                                                 |
| Условия на работа             |                                                                                 |                                                                               |
| Околна температура            | [°C]                                                                            | -25...80                                                                      |
| Защита                        | IP 67; IP 68; IP 69K                                                            |                                                                               |
| Механични данни               |                                                                                 |                                                                               |
| Тегло                         | [g]                                                                             | 511,3                                                                         |
| Размери                       | [mm]                                                                            | 15,5 x 15,5 x 47                                                              |
| Формиран корпусен материал    | TPU                                                                             |                                                                               |
| Материал на гайката           | месинг, с никелово покритие                                                     |                                                                               |
| Уплътнителен материал         | FKM                                                                             |                                                                               |
| Заварачни приложения          | да                                                                              |                                                                               |
| Заварачни приложения          | Радиус на огъване за гъвкави приложения                                         | мин. 10 x диаметър на кабела                                                  |
|                               | Скорост на движение                                                             | макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s² |
|                               | Цикли на огъване                                                                | > 5 Mio.                                                                      |
|                               | Натоварване на усукване                                                         | ± 180 °/m                                                                     |

## Свързващ кабел с конектор

ADOGH050MSE0005C05

## Забележки


|                       |                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Забележки             | Изключващото съпротивление на CAN шината (120 $\Omega$ ) е интегрирано в щекерното съединение M12. |
| Единица на опаковката | 1 брой                                                                                             |

## Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, лилав,  $\varnothing$  8,4 mm, ширмован; RD / BK: 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (42 x  $\varnothing$  0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> (19 x  $\varnothing$  0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm<sup>2</sup> (42 x  $\varnothing$  0,15 mm)

## Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, черен; Заклучване: месинг, с никелово покритие; уплътнение: FKM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



## Връзка

