
EVC007

Свързващ кабел с конектор

ADOAH043MSS0002H04

Моля, вижте техническите характерисики под "Файлове за изтегляне"



Приложение		
Система		Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...36 DC
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Забележка за температурата на околната среда		cULus: ...75 °C
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	-25...90
Забележка за температурата на околната среда (движение)		cULus: ...75 °C
Защита		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения		
MTTF	[Години]	20027

EVC007

Свързващ кабел с конектор

ADOAH043MSS0002H04


Механични данни			
Тегло	[g]	86	
Размери	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5	
Материал		корпус: TPU черен, прозрачен; уплътнение: FKM	
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие	
Заварачни приложения		да	
Заварачни приложения		Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
		Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
		Цикли на огъване	> 5 Mio.
		Натоварване на усукване	± 180 °/m
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		Статус на превключване	2 x Светодиод, жълт
		Работа	1 x Светодиод, зелен
Забележки			
Указания		Моля, вижте техническите характерисики под "Файлове за изтегляне"	
Единица на опаковката		1 брой	

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm




EVC007

Свързващ кабел с конектор

ADOAH043MSS0002H04

Връзка



	Цветове на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял