


## Свързващ кабел с конектор

ADOAH043MSS0005H04

Моля, вижте техническите характеристики под "Файлове за изтегляне"



## Приложение

|             |                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Система     | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения |
| Без силикон | да                                                                           |

## Електрически показатели

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Работно напрежение [V]            | 10...36 DC |
| Клас на защита                    | II         |
| Макс. токово натоварване общо [A] | 4          |

## Изходи

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Електрическо изпълнение | PNP |
|-------------------------|-----|

## Условия на работа

|                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Околна температура [°C]                                 | -25...90                    |
| Забележка за температурата на околната среда            | cULus: ...75                |
| Температура на околната среда (придвижване) [°C]        | -25...90                    |
| Забележка за температурата на околната среда (движение) | cULus: ...75                |
| Защита                                                  | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |


## Тестове / одобрения

|               |       |
|---------------|-------|
| MTTF [Години] | 20027 |
|---------------|-------|



## Свързващ кабел с конектор

ADOAH043MSS0005H04


| Механични данни                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Тегло                                                                                                                                              | [g]                                                                | 144,7                                                                         |
| Размери                                                                                                                                            | [mm]                                                               | 26,5 x 15,5 x 36,5                                                            |
| Материал                                                                                                                                           | корпус: TPU черен, прозрачен; уплътнение: FKM                      |                                                                               |
| Материал на гайката                                                                                                                                | месинг, с никелово покритие                                        |                                                                               |
| Заварачни приложения                                                                                                                               | да                                                                 |                                                                               |
| Заварачни приложения                                                                                                                               | Радиус на огъване за гъвкави приложения                            | мин. 10 x диаметър на кабела                                                  |
|                                                                                                                                                    | Скорост на движение                                                | макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s² |
|                                                                                                                                                    | Цикли на огъване                                                   | > 5 Mio.                                                                      |
|                                                                                                                                                    | Натоварване на усукване                                            | ± 180 °/m                                                                     |
| Дисплеи / работни елементи                                                                                                                         |                                                                    |                                                                               |
| Дисплей                                                                                                                                            | Статус на превключване                                             | 2 x Светодиод, жълт                                                           |
|                                                                                                                                                    | Работа                                                             | 1 x Светодиод, зелен                                                          |
| Забележки                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                               |
| Указания                                                                                                                                           | Моля, вижте техническите характеристики под "Файлове за изтегляне" |                                                                               |
| Единица на опаковката                                                                                                                              | 1 брой                                                             |                                                                               |
| Електрическо свързване                                                                                                                             |                                                                    |                                                                               |
| Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )                                                                       |                                                                    |                                                                               |
| Електрическо свързване - Конектор                                                                                                                  |                                                                    |                                                                               |
| Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm |                                                                    |                                                                               |
|                                                                 |                                                                    |                                                                               |



## Свързващ кабел с конектор

ADOAH043MSS0005H04

### Връзка



Цветовете на проводниците :

|      |       |
|------|-------|
| BK = | черен |
| BN = | кафяв |
| BU = | син   |
| WH = | бял   |