


Свързващ кабел с конектор

ADOAH043MSS0010H04

Моля, вижте техническите характеристики под "Файлове за изтегляне"



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Клас на защита	II
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
-------------------------	-----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
Забележка за температурата на околната среда	cULus: ...75
Температура на околната среда (придвижване) [°C]	-25...90
Забележка за температурата на околната среда (движение)	cULus: ...75
Защита	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K


Тестове / одобрения

MTTF [Години]	20027
---------------	-------



Свързващ кабел с конектор

ADOAH043MSS0010H04


Механични данни		
Тегло	[g]	286,4
Размери	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Материал	корпус: TPU черен, прозрачен; уплътнение: FKM	
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие	
Заварачни приложения	да	
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
	Цикли на огъване	> 5 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	2 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Забележки		
Указания	Моля, вижте техническите характеристики под "Файлове за изтегляне"	
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Електрическо свързване - Конектор		
Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm		
		



Свързващ кабел с конектор

ADOAH043MSS0010H04

Връзка



Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял