




Свързващ кабел

VDOAH030MSS0002H03STGH030MSS

Моля, вижте техническите характеристики под "Файлове за изтегляне"



| Приложение                                                   |                                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Система                                                      | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения |                             |
| Без силикон                                                  | да                                                                           |                             |
| Електрически показатели                                      |                                                                              |                             |
| Работно напрежение                                           | [V]                                                                          | < 250 AC / < 300 DC         |
| Клас на защита                                               |                                                                              | II                          |
| Макс. токово натоварване общо                                | [A]                                                                          | 4                           |
| Условия на работа                                            |                                                                              |                             |
| Околна температура                                           | [°C]                                                                         | -25...90                    |
| Забележка за температурата на околната среда                 |                                                                              | cULus: ...75                |
| Температура на околната среда (придвижване)                  | [°C]                                                                         | -25...90                    |
| Забележка за температурата на околната среда (движение)      |                                                                              | cULus: ...75                |
| Температура на съхранение                                    | [°C]                                                                         | -25...55                    |
| Съхранение на влажно                                         | [%]                                                                          | 10...100                    |
| Други климатични условия за съхранение според посочения клас |                                                                              | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Защита                                                       |                                                                              | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |



## Свързващ кабел


VDOAH030MSS0002H03STGH030MSS

| Механични данни      |                                         |                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Тегло                | [g]                                     | 93,5                                                                          |
| Материал             |                                         | корпус: TPU оранжев; уплътнение: FKM                                          |
| Материал на гайката  |                                         | месинг, с никелово покритие                                                   |
| Заварачни приложения |                                         | да                                                                            |
| Заварачни приложения | Радиус на огъване за гъвкави приложения | мин. 10 x диаметър на кабела                                                  |
|                      | Скорост на движение                     | макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s² |
|                      | Цикли на огъване                        | > 5 Mio.                                                                      |
|                      | Натоварване на усукване                 | ± 180 °/m                                                                     |

| Забележки             |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Указания              | Моля, вижте техническите характеристики под "Файлове за изтегляне" |
| Единица на опаковката | 1 брой                                                             |

## Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



## Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Връзка





## Свързващ кабел

VDOAH030MSS0002H03STGH030MSS

### Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm

