

EVC05A



Свързващ кабел с конектор

ADOAH040VAT0005H04/3G/2D



Приложение

Система	Без халоген; контакти със златно покритие
Съвместимост с боя	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 60 AC/DC
Клас на защита	II
Макс. токово натоварване общо [A]	2

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...60
Защита	IP 67; (когато се използва извън опасната зона: IP 68 / IP 69K)

Тестове / одобрения

Одобрение	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
ATEX маркировка	II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67

Механични данни

Тегло [g]	196,7
Размери [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Материал	корпус: TPU оранжев; уплътнение: FKM
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

EVC05A



Свързващ кабел с конектор

ADOAH040VAT0005H04/3G/2D

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 1,2...1,5 Nm



Връзка



BK =	Цветовете на проводниците :
BN =	черен
BU =	кафяв
WH =	син
	бял