


EVC09A



Свързващ кабел

VDOAH040VAT00,3H04STAH040VAT



Приложение	
Система	Без халоген; контакти със златно покритие
Съвместимост с боя	да
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	< 60 AC/DC
Клас на защита	II
Макс. токово натоварване общо [A]	2
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-20...60
Защита	IP 67; (когато се използва извън опасната зона: IP 68 / IP 69K)
Тестове / одобрения	
Одобрение	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
ATEX маркировка	Ex II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Механични данни	
Тегло [g]	60,8
Размери [mm]	31 x 15,5 x 36,5
Материал	корпус: TPU оранжев; уплътнение: FKM
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой



Свързващ кабел

VDOAH040VAT00,3H04STAH040VAT

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие;
Усилие на затягане: 1,2...1,5 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 0,3 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие;
Усилие на затягане: 1,2...1,5 Nm

