


EVC161



Свързващ кабел с конектор

ADOGH020MSS0002H02



Приложение		
Система		Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		< 250 AC / < 300 DC
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване общо [A]		4
Условия на работа		
Околна температура [°C]		-25...90
Забележка за температурата на околната среда		cULus: ...75 °C
Температура на околната среда (придвижване) [°C]		-25...90
Забележка за температурата на околната среда (движение)		cULus: ...75 °C
Температура на съхранение [°C]		-25...55
Съхранение на влажно [%]		10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас		1K22/ DIN 60721-3-1
Защита		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механични данни		
Тегло [g]		75,4



Свързващ кабел с конектор

ADOGH020MSS0002H02

Размери	[mm]	15,5 x 15,5 x 45
Материал	корпус: TPU оранжев; уплътнение: FKM	
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие	
Заварачни приложения	да	
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване	> 5 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване


Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,9 mm; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Връзка



BK =	Цветовете на проводниците :
WH =	черен
	бял