


# EVC258



## Свързващ кабел

VDOGH030MSS0002H03STGF030MSS



### Приложение

|             |                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Система     | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения |
| Без силикон | да                                                                           |

### Електрически показатели

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Работно напрежение [V]            | < 50 AC / < 60 DC |
| Клас на защита                    | III               |
| Макс. токово натоварване общо [A] | 3                 |

### Условия на работа

|                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Околна температура [°C]                                 | -25...90                    |
| Забележка за температурата на околната среда            | cULus: ...75                |
| Температура на околната среда (придвижване) [°C]        | -25...90                    |
| Забележка за температурата на околната среда (движение) | cULus: ...75                |
| Защита                                                  | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### Механични данни

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Тегло [g]            | 90,3                                 |
| Материал             | корпус: TPU оранжев; уплътнение: FKM |
| Материал на гайката  | месинг, с никелово покритие          |
| Заварачни приложения | да                                   |



## Свързващ кабел

VDOGH030MSS0002H03STGF030MSS

|                      |                                         |                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заварачни приложения | Радиус на огъване за гъвкави приложения | мин. 10 x диаметър на кабела                                                              |
|                      | Скорост на движение                     | макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s <sup>2</sup> |
|                      | Цикли на огъване                        | > 5 Mio.                                                                                  |
|                      | Натоварване на усукване                 | ± 180 °/m                                                                                 |

## Забележки

Единица на опаковката

1 брой

## Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,3...0,5 Nm



## Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

## Връзка



## Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm

