


# EVF509



## Свързващ кабел

VDOGH040VAP0010P04STAH040VAP



### Приложение

|             |                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Система     | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения |
| Приложение  | хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост                   |
| Без силикон | да                                                                           |

### Електрически показатели

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Работно напрежение [V]            | < 250 AC / < 300 DC |
| Клас на защита                    | II                  |
| Макс. токово натоварване общо [A] | 4                   |

### Условия на работа

|                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Околна температура [°C]                                      | -25...100                   |
| Температура на околната среда (придвижване) [°C]             | 0...100                     |
| Температура на съхранение [°C]                               | -25...55                    |
| Съхранение на влажно [%]                                     | 10...100                    |
| Други климатични условия за съхранение според посочения клас | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Защита                                                       | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### Механични данни

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Тегло [g]                  | 694                              |
| Размери [mm]               | 35,5 x 15,5 x 38                 |
| Материал                   | PP Без халоген; уплътнение: EPDM |
| Формиран корпусен материал | PP                               |



## Свързващ кабел

VDOGH040VAP0010P04STAN040VAP

|                      |                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал на гайката  | неръждаема стомана (1.4404 / 316L)                                                                            |
| Заварачни приложения | да                                                                                                            |
| Заварачни приложения | Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 10 x диаметър на кабела                                          |
|                      | Скорост на движение макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s <sup>2</sup> |
|                      | Цикли на огъване > 1 Mio.                                                                                     |
|                      | Натоварване на усукване $\pm 180$ °/m                                                                         |

## Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|

## Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PP; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm



## Електрическо свързване

Кабел: 10 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,2 mm )

## Връзка



## Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PP; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm

