


# EVF524



## Свързващ кабел с щекер

ASTAN040VAS0005P04



### Приложение

|             |                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Система     | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; ширмован кабел; Заварачни приложения            |
| Дизайн      | Ethernet кабел, D кодирани                                                                              |
| Приложение  | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост |
| Без силикон | да                                                                                                      |

### Електрически показатели

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Работно напрежение [V]            | 30 AC / 60 DC |
| Клас на защита                    | III           |
| Макс. токово натоварване общо [A] | 4             |

### Условия на работа

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Околна температура [°C]                          | -25...100                   |
| Температура на околната среда (придвижване) [°C] | 0...80                      |
| Защита                                           | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### Механични данни

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Тегло [g]                  | 337,8                              |
| Размери [mm]               | 38 x 15,5 x 35,5                   |
| Материал                   | PP Без халоген                     |
| Формиран корпусен материал | PP                                 |
| Материал на гайката        | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
| Заварачни приложения       | да                                 |



## Свързващ кабел с щекер

ASTAN040VAS0005P04

|                      |                                         |                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заварачни приложения | Радиус на огъване за гъвкави приложения | мин. 15 x диаметър на кабела                                                              |
|                      | Скорост на движение                     | макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s <sup>2</sup> |
|                      | Цикли на огъване                        | > 1 Mio.                                                                                  |
|                      | Натоварване на усукване                 | ± 180 °/m                                                                                 |

## Забележки

Единица на опаковката

1 брой

## Електрическо свързване


Кабел: 5 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 6,5 mm, ширмован; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm )

## Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: D; Формовано тяло: PP; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана



## Връзка



|      |         |
|------|---------|
| BU = | син     |
| OG = | оранжев |
| WH = | бял     |
| YE = | жълт    |