


Свързващ кабел

VSTGN040VAS0001P04STGP040--S



Приложение

Система	Без халоген; ширмован кабел; Заварачни приложения
Дизайн	Ethernet кабел, D кодирани
Приложение	хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	30 AC / 60 DC
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване общо [A]	1,5

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...100
Температура на околната среда (придвижване) [°C]	0...80
Защита	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (Конектор M12 / RJ45: IP 20)

Механични данни

Тегло [g]	89,5
Материал	корпус: PP Без халоген
Формиран корпусен материал	PC
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Заварачни приложения	да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 15 x диаметър на кабела
Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
Цикли на огъване	> 1 Mio.
Натоварване на усукване	± 180 °/m

Свързващ кабел

VSTGN040VAS0001P04STGP040--S

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване - щекер M12


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: D; Формовано тяло: PC; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 1 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 6,5 mm, ширмован; 7 x 0,25 mm²

Връзка



Електрическо свързване - щекер RJ45

Конектор: 1 x RJ45, прав; Формовано тяло: PC; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

