


**Приложение**

Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Приложение	хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 250 AC / < 300 DC
Клас на защита	II
Макс. токово натоварване общо [A]	4; (...40 °C)

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...100
Температура на съхранение [°C]	-25...55
Съхранение на влажно [%]	10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас	1K22/ DIN 60721-3-1
Защита	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Механични данни

Тегло [g]	31,7
Формиран корпусен материал	PA 6.6
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Уплътнителен материал	EPDM

Свързващи конектори

SSTGH040VASFKPG

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване


винтови клеми: 0,25...1 mm²; Кабелна обвивка: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PA 6.6, сив; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L);
уплътнение: EPDM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm; Имайте предвид максималната
стойност на насрещната част!



Връзка



	Цвета на проводниците
BK	черен
BN	кафяв
BU	син
WH	бял
	цветове съгласно DIN EN 60947-5-2