


## Свързващ кабел

VDOAH043VAS0001P04STGH040VAS



## Приложение

|             |                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Система     | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения |
| Приложение  | хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост                   |
| Без силикон | да                                                                           |

## Електрически показатели

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Работно напрежение [V]            | 10...36 DC |
| Клас на защита                    | II         |
| Макс. токово натоварване общо [A] | 4          |

## Изходи

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Електрическо изпълнение | PNP |
|-------------------------|-----|

## Условия на работа

|                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Околна температура [°C]                                 | -25...100                   |
| Забележка за температурата на околната среда            | cULus: ...65 °C             |
| Температура на околната среда (придвижване) [°C]        | 0...100                     |
| Забележка за температурата на околната среда (движение) | cULus: ...65 °C             |
| Защита                                                  | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Механични данни

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Тегло [g]    | 58,5             |
| Размери [mm] | 15,5 x 15,5 x 49 |



## Свързващ кабел

VDOAH043VAS0001P04STGH040VAS

|                            |                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Формиран корпусен материал | PP                                                                                        |
| Материал на гайката        | неръждаема стомана (1.4404 / 316L)                                                        |
| Уплътнителен материал      | EPDM                                                                                      |
| Заварачни приложения       | да                                                                                        |
| Заварачни приложения       | Радиус на огъване за гъвкави приложения                                                   |
|                            | мин. 10 x диаметър на кабела                                                              |
|                            | Скорост на движение                                                                       |
|                            | макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s <sup>2</sup> |
|                            | Цикли на огъване                                                                          |
|                            | > 1 Mio.                                                                                  |
|                            | Натоварване на усукване                                                                   |
|                            | ± 180 °/m                                                                                 |

## Дисплей / работни елементи

|         |                        |                      |
|---------|------------------------|----------------------|
| Дисплей | Статус на превключване | 2 x Светодиод, жълт  |
|         | Работа                 | 1 x Светодиод, зелен |

## Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|

## Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PP, сив; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm



## Електрическо свързване

Кабел: 1 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

## Връзка





## Свързващ кабел

VDOAH043VAS0001P04STGH040VAS

### Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PP, черен, прозрачен; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: EPDM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm

