


Свързващ кабел с щекер

ASTAH050VAS0002P05



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Приложение	хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 60 AC/DC
Клас на защита	II
Макс. токово натоварване общо [A]	4
Обща текуща оценка (UL) [A]	3

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...100
Забележка за температурата на околната среда	cULus: ...65 °C
Температура на околната среда (придвижване) [°C]	0...100
Забележка за температурата на околната среда (движение)	cULus: ...65 °C
Температура на съхранение [°C]	-25...55
Съхранение на влажно [%]	10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас	1K22/ DIN 60721-3-1
Защита	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Свързващ кабел с щекер


ASTAH050VAS0002P05

Механични данни		
Тегло	[g]	89,8
Материал		PP Без халоген
Формиран корпусен материал		PP
Материал на гайката		неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Заварачни приложения		да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване	> 1 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване	
Кабел: 2 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)	

Електрическо свързване - щекер	
Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PP; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm	



Връзка

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GY =	сив
WH =	бял