


Свързващ кабел с конектор

ADOGF030VAS0005P03



Приложение		
Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения	
Приложение	хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост	
Без силикон	да	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
Клас на защита		III
Макс. токово натоварване общо	[A]	3
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	5...80
Температура на съхранение	[°C]	-25...55
Съхранение на влажно	[%]	10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас		1K22/ DIN 60721-3-1
Защита		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения		
UL одобрение	Захранване	Class 2
Механични данни		
Тегло	[g]	151,6
Размери	[mm]	10 x 10 x 31



Свързващ кабел с конектор

ADOGF030VAS0005P03

Формиран корпусен материал	PP
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Уплътнителен материал	EPDM
Заварачни приложения	да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения
	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение
	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване
	> 1 Mio.
	Натоварване на усукване
	± 180 °/m

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване


Кабел: 5 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PP, сив; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L);
уплътнение: EPDM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,3...0,5 Nm



Връзка



Цветовете на проводниците :

BK = черен
BN = кафяв
BU = син