


## Свързващ кабел

VDOAF030VAS0001P03STGH030VAS



## Приложение

|             |                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Система     | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения |
| Приложение  | хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост                   |
| Без силикон | да                                                                           |

## Електрически показатели

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Работно напрежение [V]            | < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC) |
| Клас на защита                    | III                                       |
| Макс. токово натоварване общо [A] | 3                                         |

## Условия на работа

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Околна температура [°C]                          | -25...80                    |
| Температура на околната среда (придвижване) [°C] | 5...80                      |
| Защита                                           | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Тестове / одобрения

|              |            |         |
|--------------|------------|---------|
| UL одобрение | Захранване | Class 2 |
|--------------|------------|---------|

## Механични данни

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Тегло [g]            | 50,9                                     |
| Размери [mm]         | 15,5 x 15,5 x 49                         |
| Материал             | корпус: PP Без халоген; уплътнение: EPDM |
| Материал на гайката  | неръждаема стомана (1.4404 / 316L)       |
| Заварачни приложения | да                                       |



## Свързващ кабел

VDOAF030VAS0001P03STGH030VAS

|                      |                                         |                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заварачни приложения | Радиус на огъване за гъвкави приложения | мин. 10 x диаметър на кабела                                                              |
|                      | Скорост на движение                     | макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s <sup>2</sup> |
|                      | Цикли на огъване                        | > 1 Mio.                                                                                  |
|                      | Натоварване на усукване                 | ± 180 °/m                                                                                 |

## Забележки

Единица на опаковката

1 брой

## Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие;  
Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



## Електрическо свързване

Кабел: 1,0 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Връзка



## Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, под тъгъл; кодиране: A; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие;  
Усилие на затягане: 0,3...0,5 Nm

