


VDOAF040VAS00,6P04STGH040VAS



Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Приложение	хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост
Без силикон	да

Работно напрежение	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
Клас на защита		III
Макс. токово натоварване общо	[A]	3

Околна температура	[°C]	-25...80
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	5...80
Защита		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

UL удобрение	Захранване	Class 2
--------------	------------	---------

Тегло	[g]	40,4
Размери	[mm]	15,5 x 15,5 x 49
Материал		корпус: PP Без халоген; уплътнение: EPDM
Материал на гайката		неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Заварачни приложения		да



Свързващ кабел

VDOAF040VAS00,6P04STGH040VAS

Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване	> 1 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие;
Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 0,6 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, под тъгъл; кодиране: A; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие;
Усилие на затягане: 0,3...0,5 Nm

