


EVF335



Y свързващ кабел

YDOAH032VAS0001P03STGH040VAS



Приложение		
Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения	
Приложение	хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост	
Без силикон	да	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...36 DC
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Изходи		
Електрическо изпълнение	PNP	
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...100
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	5...100
Защита	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Тестове / одобрения		
UL одобрение	Ta	65 °C
Механични данни		
Тегло	[g]	98
Формиран корпусен материал	PP	
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	
Уплътнителен материал	EPDM	



Y свързващ кабел

YDOAH032VAS0001P03STGH040VAS

Брой разпределителни кутии за портове	2	
Заварачни приложения	да	
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване	> 1 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 1 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PP, сив; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm




Y свързващ кабел

YDOAH032VAS0001P03STGH040VAS

Електрическо свързване

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 2 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PP, черен, прозрачен; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: EPDM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm

