


Свързващ кабел с конектор

ADOGH040ZDB0002E04



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 250 AC / < 300 DC
Клас на защита	II
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...70
Температура на околната среда (придвижване) [°C]	5...70
Температура на съхранение [°C]	-25...55
Съхранение на влажно [%]	10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас	1K22/ DIN 60721-3-1
Защита	IP 65; IP 67

Механични данни

Тегло [g]	85,8
Размери [mm]	15,5 x 15,5 x 45
Материал	корпус: TPU оранжев; уплътнение: FKM
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
Заварачни приложения	да



Свързващ кабел с конектор

ADOGH040ZDB0002E04

Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване	1 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

Забележки

Единица на опаковката


1 брой

Електрическо свързване


Кабел: 2 m, PVC, черен, Ø 4,5 mm; 4 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Връзка



Цветовете на проводниците :

BK = черен
 BN = кафяв
 BU = син
 WH = бял