




Свързващ кабел с конектор

ADOGH040ZDB0005E04



Приложение		
Система		Без силикон; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...70
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	5...70
Температура на съхранение	[°C]	-25...55
Съхранение на влажно	[%]	10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас		1K22/ DIN 60721-3-1
Защита		IP 65; IP 67
Механични данни		
Тегло	[g]	179,4
Размери	[mm]	15,5 x 15,5 x 45
Материал		корпус: TPU оранжев; уплътнение: FKM
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Заварачни приложения		да



Свързващ кабел с конектор

ADOGH040ZDB0005E04

Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване	1 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

Забележки

Единица на опаковката


1 брой

Електрическо свързване


Кабел: 5 m, PVC, черен, Ø 4,5 mm; 4 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Връзка



Цветовете на проводниците :

BK = черен
 BN = кафяв
 BU = син
 WH = бял